

CONVOLUTED CONDUCTIVE PTFE HOSE

Leitender PTFE-Schlauch mit Wellrohr

Tuyau PTFE conducteur avec tube convoluté

Tubo flessibile in PTFE conduttivo corrugato esternamente

Manguera de PTFE conductor con tubo ondulado



Technical Data:

-54°C to +204°C [-65°F to +400°F]
Steam, at 13,8bar [200psi]
198°C [388°F] max.

Technische Daten:

-54°C bis +204°C
[-65°F bis +400°F]
Dampf bei 13,8 Bar
[200psi] 198°C [388°F]
max.

Caractéristiques techniques:

-54°C à +204°C
[-65°F à +400°F]
Vapeur, à 13,8 bar [200 psi]
198°C [388°F] max.

Dati tecnici:

da -54° C a +204° C
[da -65° F a +400° F]
Vapore a 13,8 bar [200 psi]
max. 198° C [388° F]

Características Técnicas:

De -54°C a +204°C
[de -65°F a +400°F]
Vapor, a 13,8 bar [200 psi]
198°C [388°F] máx.

Part Number	ND	Hose Size	I.D. mm	O.D. mm	min. Bend Radius mm	Max. Oper Press. bar	min. Burst Press. bar	Weight kg/m	Vacuum Service mbar
FC364-10	16	-10	16,0	22,4	76,2	69	248	0,30	-948
FC364-12	19	-12	19,1	27,7	95,3	76	303	0,42	-948
FC364-16	25	-16	25,4	33,0	127,0	69	276	0,62	-813
FC364-20	31	-20	31,8	39,6	158,8	69	276	0,65	-677
FC364-24	38	-24	38,1	47,0	190,5	52	207	0,82	-406

Qualified with OTC-Fittings to catalog EA005

Qualifiziert mit OTC-Armaturen nach Katalog EA005

Qualification avec les raccords OTC selon le catalogue EA005

Compatibile con i raccordi OTC secondo il catalogo EA005.

Cualificado con racores OTC según el catálogo EA005

Type approvals: LR etc.

Typenzertifizierung: LR u.a.

Homologations de type: LR etc.

Approvazioni del tipo: LR etc.

Certificados: LR etc.

FC363 and FC364 hoses, when coupled with OTC fittings, are **not recommended** for the conveyance of air or any other kind of gases.

FC363 und FC364 **werden nicht** für den Einsatz von Luft oder irgendeiner Art von Gas empfohlen, wenn diese mit OTC Armaturen montiert sind.

Il **n'est pas recommandé** d'utiliser les tuyaux de type FC363 et FC364 pour l'air ou pour toute autre sorte de gaz, doivent être utilisés avec des embruts de type OTC.

Se montati con raccordi OTC, i modelli FC363 e FC364 **non sono consigliati** per il convogliamento di aria o di qualsiasi altro tipo di gas.

No se recomienda utilizar FC363 y FC364 para aire ni cualquier tipo de gas si se montan empalmes OTC.